

# ESO<sup>6</sup>, ESO<sup>7</sup> 净水套装



- 部分降低水硬度, 抑制咖啡机内部结垢<sup>1</sup>
- 椰壳活性炭和树脂滤料的结合, 能有效降低出水水质的TDS<sup>2</sup>值, 提升咖啡的口感<sup>3</sup>
- 解决水质偏硬地区的煮开水出现漂浮物现象<sup>1</sup>
- 可过滤各类水中的污染物<sup>4</sup>, 健康安全
- 酸碱平衡技术, 防止水质偏酸<sup>5</sup>
- 通用爱惠浦滤头, 无需电源, 替换方便

## 产品技术参数

型号	SOFTEN SING ESO <sup>6</sup> 型净水套装	SOFTEN SING ESO <sup>7</sup> 型净水套装
物料编码	SA34010	SA34011
流量 (L/m) *	0.8	1.0
额定总净水量 (m <sup>3</sup> ) *	1.6	2.0
产品尺寸(cm)	43.5×Φ8	53.2×Φ8
压力要求(MPa)	0.14-0.35MPa 禁水锤	
环境温度	4-40°C	
有效过滤	余氯 <sup>3</sup> 、异味、耗氧量、四氧化氮、挥发酚、挥发性有机物 (例如三氯甲烷 <sup>4</sup> )	

\* 参考卫生许可批件 (苏) 卫水字 (2018) 第3200-0134号



ESO<sup>6</sup> 滤芯  
EV960710



ESO<sup>7</sup> 滤芯  
EV960725



前置DFX-CB-10滤芯  
655130-43CN



爱惠浦套装商用龙头  
SA30001-FAUCET

1 参见江苏疾控检验报告 (环机) 20180024、(环机) 20180021总硬度数据

2 参见江苏疾控检验报告 (环机) 20180021溶解性总固体数据

3 参见江苏疾控检验报告 (环机) 20180021余氯数据

4 参见江苏疾控检验报告 (环机) 20180022

5 依据江苏疾控检验报告 (环机) 20180021中pH数据

请注意批件上的数据是由前置滤芯DFX-CB-10和主滤芯ESO<sup>6</sup> (或ESO<sup>7</sup>) 两支滤芯组合起来的使用效果