

BWT bestcare

水质优化的完美解决方案



BWT bestcare滤芯

一般来说, 欧洲发达国家的饮用水质量非常好, 这得益于政府法规的监督和自来水厂严格的检查。不过好的饮用水也会出现一些意外的问题, 比如在输配过程中颗粒杂质突然进入或出现细菌污染。这些问题的产生既有公共供水方面的原因, 也有私人住宅设施方面的原因。不管问题出在哪儿, 包括饮水机在内的饮用水系统都很容易被细菌污染, 因而必须充分净化。否则, 客户就会抱怨水质问题了。BWT bestcare水质优化系统提供解决这些问题的方案, 它能够有效去除细菌、原生动物包裹、颗粒杂质及异色异味等, 高效稳定地为您提供优质用水!

BWT bestcare应用领域

有用水需求的地方时时刻刻都需要质量稳定的冷水, 因而BWT bestcare水质优化系统是包括饮水机在内的所有饮用水系统的理想选择。


BWT bestcare 优势

- 高效去除细菌和原生动物包裹
- 稳定供应优质净化水
- 去除颗粒杂质及异色异味
- 过滤能力强、效率高

好处一目了然


为所有冷水设备 (如饮水机) 提供理想用水。

- 去除大部分细菌
- 去除原生动物包裹 (贾第虫, 隐孢子虫)
- 去除异色异味 (如按照EN 14898标准去除余氯)



技术参数

BWT bestcare	型号 S
总净水量 (L)	12,000
净水流量 (l/h)	200
压损 (MPa)	0.08
超滤膜孔径 (µm)	0.02
工作压力范围(最小—最大) (MPa)	0.2—0.8
流压 (MPa)	> 0.12
水温 (最小—最大) (°C)	4—30
单次冲洗耗水量 (L)	3—5
运行时的环境温度 (最小—最大) (°C)	4—40
储存或运输时的环境温度 (°C)	-20—40
不带支架的总高度 A (mm)	350—360
带支架的总高度 B (mm)	385
连接高度 C (mm)	306
滤芯直径 F (mm)	88
重量 (干燥/通水) (kg)	1.0/1.2



备注：厂方数据，仅供参考，如有变更，恕不另行通知。本设备适用于符合生活饮用水标准的原水。

BWT bestcare 特点

- 多重复合滤芯
- 高效去除细菌
- 去除原生动物包裹
- 去除异色异味

BWT bestcare采用独特的多重复合滤芯，专为优化和保障饮水机的水质而开发。由于其独特的结构，在输配过程中产生的大颗粒杂质首先被安全移除，从而保护饮水机，并确保后续过滤充分发挥高性能。第二阶段，特制的压缩活性炭一方面吸附细小颗粒，另一方面消除溶解在水中的杂质(如余氯和有机物)，从而显著提升水的口感。最后，独特的中空纤维超滤膜将细菌、原生动物包裹等拒之门外。BWT bestcare多重复合滤芯高效过滤，为您提供美味优质用水。



配件

	连接管径	长度	产品编码
BWT besthead通用滤头(基础件)	3/8" x 3/8"	-	FS00Y90A00
BWT 连接软管 1(选配)	3/8" x 3/8"	1500 mm	FS00Y01A00
BWT 连接软管 2(选配)	3/8" x 3/4"	1500 mm	FS00Y02A00
BWT 水硬度测试剂(选配)	-	-	YS00Y01A00



BWT water+more 水质优化解决方案

我们的产品可以因地制宜地为餐饮行业制定独特的水质优化解决方案：

- BWT bestmax – 全能者
- BWT besttaste – 提升者
- BWT bestprotect – 保护者
- BWT bestmax PREMIUM – 味觉专家

了解更多信息请访问www.bwt-wam.com。

Manufacturer:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 · A-5310 Mondsee
Telefon +43 6232 5011-1164

Sales:
BWT water+more Deutschland: info@water-and-more.de · Tel.: +49 611 58019-0
BWT water + more Austria: kundenservice.wm@bwt-group.com · Tel.: +43 6232 5011-1164
BWT Aqua AG Schweiz: info@bwt-aqua.ch · Tel.: +41 61 755 88 99
BWT UK Ltd: WaterandMore@bwt-uk.co.uk · Tel.: +44 1494 838128

www.bwt-wam.com

